E20651

Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M



Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Application		Pour utilisation dans des applications industrielles
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Portée des fibres optiques	[mm]	60
OBF		
Portée des fibres optiques	[mm]	90
OCF (High Power)		
Portée des fibres optiques	[mm]	650
OO50		
Portée des fibres optiques	[mm]	300
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...70
Données mécaniques		
Poids	[g]	45
Type tête de détection		droit
Filetage tête de détection		M4

E20651

Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

Longueur	[mm]	2000
Rayon de courbure minimum	[mm]	30
Disposition des fibres		
Diamètre intérieur de la fibre	[mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Matière des fibres optiques		PMMA
Matière de la tête des fibres optiques		aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques		PE
Accessoires		
Fourniture		Ecrous hexagonaux: 2 x M4
		disques dentés: 2
Accessoires en option		Cutter pour fibres optiques:, E20600
Remarques		
Quantité		1 pièces