


# E20738



## Câble avec prise femelle

ADOGH080MSS0002B08



### Application

Système câble blindée

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 60 AC/DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...85

Protection IP 67

### Données mécaniques

Poids [g] 125,5

Dimensions [mm] 14,5 x 14,5 x 43,9

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière bague moletée zamac, nickelé

### Remarques

Quantité 1 pièces

# E20738



## Câble avec prise femelle


ADOGH080MSS0002B08

### Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR, noir, blindé; 7 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé



### Raccordement



Couleurs selon DIN 47100 Couleurs des fils conducteurs :

|          |          |
|----------|----------|
| BN =     | brun     |
| BU =     | bleu     |
| GN =     | vert     |
| GY =     | gris     |
| PK =     | rose     |
| WH =     | blanc    |
| YE =     | jaune    |
| screen = | blindage |