

E20746




Câble avec prise femelle

ADOAH043MSS0002F04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E10912

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Sorties

Technologie PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 27 x 15 x 39

Matières TPU transparent

Matière du corps TPU, transparent

Matière bague moletée laiton, antiadhésif

Afficheurs / éléments de service

Indication Indication de commutation 2 x LED, jaune

Disponibilité 1 x LED, vert

Remarques

Quantité 1 pièces

E20746



Câble avec prise femelle

ADOAH043MSS0002F04

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 4,8 mm; irradié; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, antiadhésif



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc