




Fibres optiques système barrage

FE-11-EPA

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-30...70
----------------------	------	----------

Données mécaniques

Poids	[g]	45,8
Type tête de détection		droit
Longueur	[mm]	2000; (Revêtement polyéthylène 2 x 1000 mm)
Rayon de courbure minimum	[mm]	30
Diamètre des fibres	[mm]	1
Matière des fibres optiques		PMMA
Matière de la gaine des fibres optiques		PE

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------