



Fibres optiques acryliques en rouleau

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

Article arrêté

Article de remplacement: E20774
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...70
Données mécaniques		
Poids	[g]	317
Longueur	[mm]	50000; (à câbler)
Rayon de courbure minimum	[mm]	10
Disposition des fibres		●
Diamètre des fibres	[mm]	0,5

E20776



Fibres optiques acryliques en rouleau

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

Diamètre extérieur [mm]	1
Matière des fibres optiques	PMMA
Matière de la gaine des fibres optiques	PE
Accessoires	
Fourniture	Adaptateur: 10 x OBF
Remarques	
Quantité	1 pièces