



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

No scale drawing available

Application	
Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
Plage évaluable	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OBF
OBF	
Portée des fibres optiques [mm]	200
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...70
Données mécaniques	
Type tête de détection	droit
Longueur [mm]	2000
Rayon de courbure minimum [mm]	30
Matière des fibres optiques	PMMA
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PE
Accessoires	
Accessoires en option	Cutter pour fibres optiques, E20600
Remarques	
Quantité	1 pièces

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives