



## Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-V-R4/1m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20495

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

# No scale drawing available

### Application

Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
----------------------------	---------------------------

### Plage évaluable

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF
--	----------

#### OKF

Portée des fibres optiques [mm]	40
---------------------------------	----

#### OUF

Portée des fibres optiques [mm]	40
---------------------------------	----

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...150
---------------------------	-----------

### Données mécaniques

Type tête de détection	coudée
Longueur [mm]	1000
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone

### Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------