E20827

Fibres optiques système barrage

FE-50-V-V-R5



Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OBF; ODF; OMF
OBF		
Portée des fibres optiques	[mm]	1000
ODF		
Portée des fibres optiques	[mm]	4
OMF		
Portée des fibres optiques	[mm]	800
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-58...315
Données mécaniques		
Poids	[g]	196
Type tête de détection		coudée
Diamètre de la tête de détection	[mm]	5
Longueur	[mm]	900
Rayon de courbure minimum	[mm]	19
Disposition des fibres		◉

E20827

Fibres optiques système barrage

FE-50-V-V-R5

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Accessoires	
Fourniture	écrous de fixation: 2
	rondelles-ressort: 2
Remarques	
Quantité	1 pièces