




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-E3



Application		
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe	
Application	Pour utilisation dans des applications industrielles	
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF; OOF	
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	40
OOF		
Portée des fibres optiques	[mm]	200
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	40
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Données mécaniques		
Poids	[g]	46
Type tête de détection		droit
Diamètre de la tête de détection	[mm]	3
Longueur de la tête de détection	[mm]	25



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-E3

Longueur	[mm]	600
Rayon de courbure minimum	[mm]	20
Disposition des fibres		①
Matières		Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques		PVC
Accessoires		
Fourniture		E20105
Remarques		
Quantité		1 pièces