


## Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-M4/2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Application

Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique

## Plage évaluable

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF

## OKF

Portée des fibres optiques [mm] 96

## OUF

Portée des fibres optiques [mm] 96

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...80

## Données mécaniques

Poids [g] 0,063

Type tête de détection droit

Filetage tête de détection M4

Longueur de la tête de détection [mm] 15

Longueur [mm] 2000

Rayon de courbure minimum [mm] 10

# E20073



## Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-M4/2M

Disposition des fibres	
Matières	Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
<b>Accessoires</b>	
Fourniture	Ecrous hexagonaux: 4 x M4 disques dentés: 4 écrou moleté: 1 x M11
<b>Remarques</b>	
Quantité	1 pièces