




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-E3



Application		
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe	
Application	Pour utilisation dans des applications industrielles	
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OCF; OKF; OUF	
OCF (High Power)		
Portée des fibres optiques	[mm]	360
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	40
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	40
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Données mécaniques		
Poids	[g]	12,5
Type tête de détection		droit
Diamètre de la tête de détection	[mm]	3
Longueur	[mm]	26
Disposition des fibres		

E20078



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-E3

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	laiton
Remarques	
Quantité	1 pièces