

Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-M4/1M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Plage évaluable

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm]

120

OUF

Portée des fibres optiques [mm]

120

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-20...80

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M4

Longueur de la tête de
détection [mm]

15

Longueur [mm]

1000

Rayon de courbure minimum [mm]

10

Matériaux

Adaptateur: PPE



Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-M4/1M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Remarques	
Quantité	1 pièces