


Fibres optiques système barrage

FE-00-P-V-M4

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20059

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique

Plage évaluable

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm] 120

OUF

Portée des fibres optiques [mm] 120

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...80

Données mécaniques

Type tête de détection droit

Filetage tête de détection M4

Longueur de la tête de détection [mm] 15

Longueur [mm] 600

E20117



Fibres optiques système barrage

FE-00-P-V-M4

Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matières	Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Remarques	
Quantité	1 pièces