


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-V-V-M6

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement Système réflexion directe

Plage évaluable

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm] 40

OUF

Portée des fibres optiques [mm] 40

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...290

Données mécaniques

Type tête de détection droit

Filetage tête de détection M6

Longueur de la tête de détection [mm] 35

Longueur [mm] 600

Rayon de courbure minimum [mm] 20

Disposition des fibres

E20171



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-V-V-M6

Matières	Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Remarques	
Quantité	1 pièces