


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-V-E1

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20053

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Plage évaluable

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm]

8

OUF

Portée des fibres optiques [mm]

8

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-20...80

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Diamètre de la tête de
détection [mm]

1

Longueur de la tête de
détection [mm]

5

E20175



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-V-E1

Longueur	[mm]	600
Rayon de courbure minimum	[mm]	10
Matières		Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques		PVC
Remarques		
Quantité		1 pièces