


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-V-M6/S

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement Système réflexion directe

Plage évaluable

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm] 40

OUF

Portée des fibres optiques [mm] 40

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...290

**Fibres optiques système réflexion directe**

FT-00-A-V-M6/S

Données mécaniques	
Type tête de détection	droit
Filetage tête de détection	M6
Longueur de la tête de détection [mm]	35
Longueur [mm]	600
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matières	Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox 1.4571 (316Ti)
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Quantité	1 pièces

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives