




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-M6/1,8m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20124
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Plage évaluable	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF
OKF	
Portée des fibres optiques [mm]	35
OUF	
Portée des fibres optiques [mm]	35
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...290
Données mécaniques	
Type tête de détection	droit
Filetage tête de détection	M6
Longueur de la tête de détection [mm]	35
Longueur [mm]	1800



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-M6/1,8m

Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matières	Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Quantité	1 pièces