E20246


Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-M8/4M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20152

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OIF
OIF		
Portée des fibres optiques	[mm]	36
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...290
Données mécaniques		
Type tête de détection		coudée
Filetage tête de détection		M8
Longueur	[mm]	4000
Rayon de courbure minimum	[mm]	30
Matières		Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques		verre

E20246

Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-M8/4M

Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Quantité	1 pièces