
E20284

Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-M4/2,5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OKF; OUF
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	85
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	85
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Données mécaniques		
Type tête de détection		droit
Filetage tête de détection		M4
Longueur de la tête de détection	[mm]	15
Longueur	[mm]	2500
Rayon de courbure minimum	[mm]	10
Matières		Adaptateur: PPE

E20284

Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-M4/2,5M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Remarques	
Quantité	1 pièces