




## Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-R3/0,7M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20116

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



## Application

Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique

## Plage évaluable

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF

## OKF

Portée des fibres optiques [mm] 120

## OUF

Portée des fibres optiques [mm] 120

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...80

## Données mécaniques

Type tête de détection coudée

Diamètre de la tête de détection [mm] 3

Longueur de la tête de détection [mm] 10

# E20293



## Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-R3/0,7M

Longueur [mm]	700
Rayon de courbure minimum [mm]	10
Matières	Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
<b>Remarques</b>	
Quantité	1 pièces