


Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-P-V-M8

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20156

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Principe de fonctionnement Système réflexion directe

Plage évaluable

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OIF

OIF

Portée des fibres optiques [mm] 70

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...80

Données mécaniques

Type tête de détection droit

Filetage tête de détection M8

Longueur [mm] 600

Rayon de courbure minimum [mm] 30

Matières Adaptateur: PA

Matière des fibres optiques verre

E20298



Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-P-V-M8

Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Remarques	
Quantité	1 pièces