
E20300

Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-V-E1/0,25M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OKF; OUF
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	50
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	50
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Données mécaniques		
Type tête de détection		droit
Diamètre de la tête de détection	[mm]	1
Longueur de la tête de détection	[mm]	5
Longueur	[mm]	250
Rayon de courbure minimum	[mm]	10
Matières		Adaptateur: PPE

E20300

Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-V-E1/0,25M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Remarques	
Quantité	1 pièces