




Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-R6/1M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20223
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Plage évaluable	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OIF
OIF	
Portée des fibres optiques [mm]	40
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...290
Données mécaniques	
Type tête de détection	coudée
Longueur [mm]	1000
Rayon de courbure minimum [mm]	30
Matières	Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium

E20311



Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-R6/1M

Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Quantité	1 pièces