


Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-P-A-R6/3m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement Système réflexion directe

Plage évaluable

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OIF

OIF

Portée des fibres optiques [mm] 26

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...80

Données mécaniques

Type tête de détection coudée

Longueur [mm] 3000

Rayon de courbure minimum [mm] 30

Matières Adaptateur: PA

Matière des fibres optiques verre

Matière de la tête des fibres optiques aluminium

Matière de la gaine des fibres optiques PVC

E20320



Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-P-A-R6/3m

Remarques	
Quantité	1 pièces