


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-M6/2,5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement Système réflexion directe

Plage évaluable

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm] 28

OUF

Portée des fibres optiques [mm] 28

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...80

Données mécaniques

Type tête de détection droit

Filetage tête de détection M6

Longueur de la tête de détection [mm] 25

Longueur [mm] 2500

Rayon de courbure minimum [mm] 20

Matières Adaptateur: PPE

E20350



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-M6/2,5M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Remarques	
Quantité	1 pièces