


## Fibres optiques système réflexion directe

FT-18-P-A-M6

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Application

Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Application	Pour utilisation dans des applications industrielles

## Plage évaluable

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OGF
--	-----

## OGF

Portée des fibres optiques [mm]	15
---------------------------------	----

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...80
---------------------------	----------

## Données mécaniques

Poids [g]	50,2
Type tête de détection	droit
Filetage tête de détection	M6
Longueur de la tête de détection [mm]	35
Longueur [mm]	600
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Disposition des fibres	Ⓜ

# E20383



## Fibres optiques système réflexion directe

FT-18-P-A-M6

Matières	Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
<b>Accessoires</b>	
Fourniture	Ecrous hexagonaux: 4 x M6, inox disques dentés: 2
<b>Remarques</b>	
Quantité	1 pièces