


Fibres optiques système barrage

FE-00-S-V-M4/0,4M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique

Plage évaluable

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm] 120

OUF

Portée des fibres optiques [mm] 120

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...80

Données mécaniques

Type tête de détection droit

Filetage tête de détection M4

Longueur de la tête de détection [mm] 15

Longueur [mm] 400

Rayon de courbure minimum [mm] 20

Matières Adaptateur: ABS

E20394



Fibres optiques système barrage

FE-00-S-V-M4/0,4M

| | |
|---|-------------------|
| Matière des fibres optiques | verre |
| Matière de la tête des fibres optiques | inox (1.4305/303) |
| Matière de la gaine des fibres optiques | silicone |
| Remarques | |
| Quantité | 1 pièces |