




## Fibres optiques système barrage

FE-30-P-A-R6/0,8m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20329

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



## Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

## Plage évaluable

Portée avec amplificateur  
pour fibres optiques de type

OIF

OIF

Portée des fibres optiques [mm]

300

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-20...80

## Données mécaniques

Type tête de détection

coudée

Longueur [mm]

800

Rayon de courbure minimum [mm]

30

Matières

Adaptateur: PA

Matière des fibres optiques

verre

Matière de la tête des fibres  
optiques

aluminium

# E20396



## Fibres optiques système barrage

FE-30-P-A-R6/0,8m

Matière de la gaine des fibres  
optiques

PVC

### Remarques

Quantité

1 pièces