E21010

Presse-étoupe

CABLE GLAND M20 SKINTOP



A	28
B	5...10
C	25
D	M20 x 1,5
E	38
F	17

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...100
Données mécaniques		
Poids	[g]	12,2
Dimensions	[mm]	M20 x 1,5
Désignation du filetage		M20 x 1,5
Matières		boîtier: PA noir; joint d'étanchéité: CR
Longueur	[mm]	38
Remarques		
Quantité		1 pièces