




## Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-M-V-M6/1,2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E21038

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Application

Principe de fonctionnement : Système réflexion directe

### Plage évaluable

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type : OB5030

OB50

Portée des fibres optiques [mm] : 35

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] : -20...150

### Données mécaniques

Type tête de détection : droit

Filetage tête de détection : M6

Longueur [mm] : 1200

Rayon de courbure minimum [mm] : 20

Matière des fibres optiques : verre

Matière de la tête des fibres optiques : inox (1.4305/303)

Matière de la gaine des fibres optiques : métal et silicone

### Remarques

Quantité : 1 pièces