




Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-M-V-M6/5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Plage évaluable	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OB5030
OB50	
Portée des fibres optiques [mm]	8
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...150
Données mécaniques	
Type tête de détection	droit
Filetage tête de détection	M6
Longueur de la tête de détection [mm]	45
Longueur [mm]	5000
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)

E21040



Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-M-V-M6/5M

Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone
Remarques	
Quantité	1 pièces