E21043

Fibres optiques système barrage

FE-11-M-V-R3/3M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OBF
OBF		
Portée des fibres optiques	[mm]	70
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...150
Données mécaniques		
Type tête de détection		coudée
Longueur	[mm]	3000
Rayon de courbure minimum	[mm]	20
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques		métal et silicone
Accessoires		
Fourniture		E20103
Remarques		
Quantité		1 pièces