




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-W-M6/3M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement Système réflexion directe

Plage évaluable

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm] 26

OUF

Portée des fibres optiques [mm] 26

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...150

Données mécaniques

Type tête de détection droit

Filetage tête de détection M6

Longueur [mm] 3000

Rayon de courbure minimum [mm] 20

Disposition des fibres 

Matière des fibres optiques verre

Matière de la tête des fibres optiques inox (1.4404 / 316L)

Matière de la gaine des fibres optiques métal et silicone


Remarques

Quantité 1 pièces

E21069

Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-W-M6/3M



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
