


**Kit de montage avec capot de protection pour détecteurs optoélectroniques**

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD



Application	
Version	Montage par cylindre de serrage, avec capot de protection
Données mécaniques	
Poids [g]	345,5
Type de montage	platine; (M10)
Matières	inox 1.4571 (316Ti); Cylindre de serrage: zamac
Accessoires	
Fourniture	Vis à tête cylindrique: 1 x M10 x 120 Ecrous: 2 x M10 rondelles: 2 vis à tête cylindrique: 2 x M5 x 16

# E21084



## Kit de montage avec capot de protection pour détecteurs optoélectroniques

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

### Remarques

Quantité

1 pièces