




Cordon Ethernet

VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS



Application		
Système		contacts dorés; câble blindée
Version		câble Ethernet, codage D
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	369,2
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 47,3
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		zamac, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces



Cordon Ethernet

VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: dorées; Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, vert, blindé; 4 x 0,34 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: dorées; Prolongateur blindé: blindage raccordé

