




Kit de montage pour détecteurs optoélectroniques

O4 MOUNTING BRACKET 200



Application	
Version	Montage par cylindre de serrage
Données mécaniques	
Poids [g]	131
Type de montage	profil rond; (Ø 12 mm)
Matières	inox (1.4404 / 316L); Cylindre de serrage: zamac
Accessoires	
Fourniture	vis à tête cylindrique: 2 x M5 x 10
	Écrou: 1 x M5
	Vis à tête cylindrique: 1 x M5 x 16
Remarques	
Quantité	1 pièces