


E2M204



Câbles de raccordement pour caméras avec sortie vidéo

CONNECTION CABLE M16 11M



Application	
Système	Sans silicone; contacts dorés
Version	caméra avec sortie vidéo O2M20x
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 60 DC
Classe de protection	II
Courant de sortie total [A]	4
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-45...85
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	589,5
Matières	boîtier: PVC; joint d'étanchéité: EPDM
Matière bague moletée	PVC
Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M16, droit; codage: A; Verrouillage: PVC; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm




Câbles de raccordement pour caméras avec sortie vidéo

CONNECTION CABLE M16 11M

Raccordement électrique

Câble: 11 m, PVC, noir, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M16, droit; codage: A; Verrouillage: PVC; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

