


Raccords à visser pour capteurs de process

ADAPT G1/2-G3/4 KONUS/O-RG



- 1 rainure avec joint d'étanchéité DIN 3869-27 (FKM)
 2 Joint torique 18,5 x 1 (FKM)
 3 zone d'étanchéité

EC 1935/2004 

Application		
Tenue en pression	[bar]	25
Tests / Homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Consignes de sécurité		
Données mécaniques		
Poids	[g]	126
Matières	inox (1.4404 / 316L)	
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité	
Raccord process	taraudage G 3/4	
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	0,4 / 4	
Remarques		
Quantité	1 pièces	