




Alimentation connecteur

POWER SUPPLY 24V IP40/IP67

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E80120

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 Alimentation
- 2 Connecteur M12



| Données électriques                                  |                                |           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Fréquence nominale AC                                | [Hz]                           | 50...60   |
| Plage de tension d'entrée AC                         | [V]                            | 100...240 |
| Tension de sortie DC                                 | [V]                            | 24        |
| Courant d'entrée (tension nominale 230 V AC / 50 Hz) | [A]                            | 0,2       |
| Sorties                                              |                                |           |
| Courant de sortie total                              | [A]                            | 0,33      |
| Conditions d'utilisation                             |                                |           |
| Protection                                           | IP 40; (Connecteur M12: IP 67) |           |
| Données mécaniques                                   |                                |           |
| Poids                                                | [g]                            | 135       |
| Matières                                             | PPE                            |           |
| Remarques                                            |                                |           |
| Quantité                                             | 1 pièces                       |           |
| Raccordement électrique                              |                                |           |
| Câble: 2 m; 2 x 0,5 mm²                              |                                |           |
| Connecteur: 1 x M12                                  |                                |           |