
# E30128

## Bouchon de fermeture pour raccords process

ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO




1 rainure pour joint d'étanchéité DIN 3869-33-FKM
2 rainure pour le joint torique 24 x 2 (EPDM) ou joints en option

**EC 1935/2004 EHEDG** Certified FDA

| | | |
|---|---|---|
| **Application** | | |
| Tenue en pression | [bar] | 100 |
| **Tests / Homologations** | | |
| Directive relative aux équipements sous pression | | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
| Consignes de sécurité | | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. |
| **Données mécaniques** | | |
| Poids | [g] | 203 |
| Matières en contact avec le fluide | | inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4; joint: FKM |
| Raccord process | | taraudage G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario |
| **Accessoires** | | |
| Fourniture | | Joints toriques: 1 x 24 x 2 (EPDM), contact direct avec le fluide, E30054 |
| | | joints d'étanchéité: 1, DIN 3869-33-FKM |
| Accessoires en option | | Joint torique: 24 x 2 (FKM), contact direct avec le fluide, E30123 |
| | | bague d'étanchéité: PEEK, contact direct avec le fluide, E30124 |
| **Remarques** | | |
| Quantité | | 1 pièces |