


Adaptateurs process Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

Application

Tenue en pression	[bar]	25
-------------------	-------	----

Tests / Homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids	[g]	649
Matériaux en contact avec le fluide	inox (1.4404 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4	
Raccordement capteurs	G 1 cône d'étanchéité	
Raccord process	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm	
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4	

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------