


Adaptateurs process pour raccord pour tuyaux SMS

ADAPT IFM-SMS DN50/2"



1 Chanfrein pour l'étanchéité

EC 1935/2004 FCM 

Application

Tenue en pression	[bar]	25
-------------------	-------	----

Tests / Homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
--	---

Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
-----------------------	--

Données mécaniques

Poids	[g]	267
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4	
Raccordement capteurs	G 1 Taraudage Aseptoflex Vario	
Raccord process	raccord pour tuyaux SMS DN50 (2")	
Étanchéité	métal sur métal	
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4	

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------