



Adaptateurs process raccord à souder


ADAPT IFM-DIN11851/DN32(1.25)

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E33711

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

L'article de remplacement nécessite l'utilisation d'un nouveau capteur avec un filetage extérieur Aseptoflex Vario



- 1 chanfrein pour l'étanchéité Aseptoflex
2 filetage Aseptoflex

EC 1935/2004 FCM FDA

Application

Tenue en pression [bar] 40

Tests / Homologations

Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.

Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g] 158

Matières inox (1.4404 / 316L)

Raccordement capteurs Aseptoflex

Raccord process Raccord pour tube DIN DN32 (1,25") DIN 11851

Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide 0,4 / 4

Classe hygiénique selon DIN 11866 H4

Remarques

Quantité 1 pièces