



Adaptateurs process Varivent


ADA IFM-VARIV D=68(DN40-125)

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E33722

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

L'article de remplacement nécessite l'utilisation d'un nouveau capteur avec un filetage extérieur Aseptoflex Vario



- 1 filetage Aseptoflex
2 chanfrein pour l'étanchéité Aseptoflex

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

Application

Tenue en pression [bar] 25

Tests / Homologations

Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.

Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	475,5
Matières	inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs	Aseptoflex
Raccord process	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	0,4 / 4
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4

Remarques

Quantité 1 pièces