


## Adaptateurs de montage pour capteurs de process

ADAPT IFM-SMS DN50(2)GWD

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



- 1 filetage Aseptoflex  
2 chanfrein pour l'étanchéité Aseptoflex

### Application

Tenue en pression [bar] 25

### Tests / Homologations

|                                                  |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
| Consignes de sécurité                            | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.                  |

### Données mécaniques

|                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Matières                                                                    | inox (1.4404 / 316L) |
| Raccordement capteurs                                                       | Aseptoflex           |
| Raccord process                                                             | flasque DN50 (2")    |
| Caractéristiques de surface<br>Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide | 0,4 / 4              |
| Classe hygiénique selon DIN 11866                                           | H4                   |

### Remarques

|          |          |
|----------|----------|
| Quantité | 1 pièces |
|----------|----------|