


## Adaptateurs process raccord à souder

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"



- 1 Aseptoflex Vario  
2 zone d'étanchéité

EC 1935/2004 

## Application

|                   |       |    |
|-------------------|-------|----|
| Tenue en pression | [bar] | 25 |
|-------------------|-------|----|

## Tests / Homologations

|                                                  |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
| Consignes de sécurité                            | La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.                 |

## Données mécaniques

|                                     |                                                                    |     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Poids                               | [g]                                                                | 346 |
| Matériaux en contact avec le fluide | inox (1.4435 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4 |     |
| Raccordement capteurs               | G 1 Taraudage Aseptoflex Vario                                     |     |
| Raccord process                     | Raccord pour tube DIN DN50 (2") DIN 11851                          |     |
| Étanchéité                          | joint                                                              |     |
| Classe hygiénique selon DIN 11866   | H4                                                                 |     |

## Accessoires

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Fourniture            | Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à EPDM, FDA, E30054 |
| Accessoires en option | Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123  |
|                       | bague d'étanchéité: 1, conforme à PEEK, FDA, E30124     |

## Remarques

|          |          |
|----------|----------|
| Quantité | 1 pièces |
|----------|----------|