




Adaptateur process universel

ADAPT UNI RD52



- 1 Joint torique 30 x 2, FKM
- 2 Joint torique 36 x 3, EPDM

Application		
Tenue en pression	[bar]	16
Tests / Homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids	[g]	378
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4	
Raccordement capteurs	G 1 Aseptoflex Vario	
Raccord process	Adaptateur process universel Rd 52	
Etanchéité	joint	

E33341



Adaptateur process universel

ADAPT UNI RD52

Classe hygiénique selon DIN 11866	H4
-----------------------------------	----

Accessoires

Fourniture	Joint torique: 24 x 2, conforme à EPDM, FDA, E30054
	Joint torique: 30 x 2, FKM
	Joint torique: 36 x 3, conforme à EPDM, FDA
Accessoires en option	Joint torique: 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123
	bague d'étanchéité, conforme à PEEK, FDA, E30124

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------