


E34005



Tube protecteur pour des sondes de température

HYGIENIC THERMOWELL L=050

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 filetage Aseptoflex



EC 1935/2004 EHEDG Tested



Application

Version	pour capteurs de température Ø 10 mm
Application	applications aseptiques
Fluides recommandées	Fluides visqueux ou pulvérulents
Tenue en pression [bar]	25

Etendue de mesure / plage de réglage

Longueur de la sonde L [mm]	45
-----------------------------	----

Données mécaniques

Poids [g]	173,5
Matières	inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs	G 1/2 Ø 10 mm
Raccord process	Aseptoflex
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	< 0,6 / -

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------