




Fibres optiques système barrage

FIBRE OPTIC 5M



Application

Version raccordement aux capteurs de température infrarouge TWxx11

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...250

Données mécaniques

Poids [g]	365
Raccordement des fibres optiques	¼"-36UNS-2A
Type tête de détection	droit
Longueur [mm]	5000
Rayon de courbure minimum [mm]	120
Disposition des fibres	●
Matière des fibres optiques	quartz / quartz
Matière de la tête des fibres optiques	CuNiZn
Matière de la gaine des fibres optiques	inox

Remarques

Quantité 1 pièces