


E37430



Tube protecteur à souder pour capteurs de température

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Application

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Version | pour capteurs de température EL = 300 mm | |
| Tenue en pression [bar] | 400 | |

Exactitude / dérives

| | | |
|------------------------------|----|--|
| Vitesse du fluide max. [m/s] | 25 | |
|------------------------------|----|--|

Données mécaniques

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Poids [g] | 1236 | |
| Matières | inox (1.4404 / 316L) | |
| Raccordement capteurs | 1/2" NPS Ø 6 mm approprié pour G 1/2 et 1/2" NPT | |
| Raccord process | Raccord à souder Ø 38,1 mm | |
| Longueur d'installation EL [mm] | 191 | |
| Longueur perçage BL [mm] | 228,6 | |

Remarques

| | | |
|----------|----------|--|
| Quantité | 1 pièces | |
|----------|----------|--|